

קלאסי

חומרים

רצועות: רצועות פוליפרופילן
 רפידה: שכבת EVA, מכילה חומר אנטיבקטריאלי למניעת ריחות
 שכבת ביניים: שכבת EVA לבלימת זעזועים
 סוליה: גומי עמיד לשחיקה ומניעת החלקה

משקל

591 ג' (מידה 42)

מידה



מידות	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
מידות במ"מ	220	225	230	235	245	255	260	265	275	280	285	290	300

תכונות

רצועות ייבוש מהיר
 הרצועות שלנו ארוגות מחוטי פוליפרופילן. אנו משתמשים באריגה טובולרית על מנת לייצר רצועה רכה ועמידה לאורך זמן. רצועה עשויה פוליפרופילן מתייבשת פי שתיים יותר מהר מרצועות ניילון/פוליאסטר רגילות, הנפוצות יותר.



שקית נשיאה אקו-לוגית
 אריזה חכמה הניתנת לשימוש חוזר, אידיאלי לנשיאת סנדלים מלוכלכות או רטובות. או כל דבר אחר.



מספר מזהה
 מתוך כוונה לייצר סנדלים באיכות גבוהה במיוחד, לכל סנדל יש מספר מזהה ייחודי (מופיע על גבי תווית התפורה על הסנדל). דבר זה מאפשר עקיבות מלאה כדי לשקף את קפדנותנו בנושא איכות המוצרים והיכולת לבחון ולנהל כל בעיה שעלולה להתעורר.



כפכף אותה
 פתיחת רצועת העקב וכיוונה באמצעות רצועת כף הרגל הקדמית מסיבה בקלות את הסנדל לכפכף - ניתן לנעול את הסנדל על ידי החלקת הרגל פנימה.



טכנולוגיה

פטנט X-Strap®
 מערכת רצועות ייחודית עם 6 נקודות עגינה בסוליה. רצועת העקב ורצועת שורש כף הרגל אינן תלויות האחת בשנייה, ומעניקות לרגל אחיזה מושלמת.



A.R.T.2™
 תרכובת גומי מקורית של שורש לסוליה התחנתה. סוליה דביקה בעלת חיכוך גבוה שאינה מכתימה על-גבי השטח, אפילו בתנאי רטיבות. בעלת התנגדות שחיקה גבוהה.



A.R.T.4™
 מדרך EVA עשירה בגומי. המדרך עובר שיוף על מנת להשאיר את ה-microspores פתוחים על-גבי השטח, לשיפור האוורור של כף הרגל. בתהליך ייצור הרפידה משולב רכיב אנטי בקטריאלי שמונע התפתחות ריחות לא נעימים.



הוראות טיפול ואחסנה לסנדלים

1. לשמירה על הסנדלים, רצוי לכבסם במכונת כביסה או במים קרים עד 30 מעלות. 2. מומלץ לכבס את הסנדלים כשהסקוצ'ים סגורים, על מנת לשמור על אורך חייהם. 3. יש לייבש את הסנדל באוויר הפתוח ובצל. 4. יש להימנע מחשיפת הסנדל לחום גבוה, אין להשאיר את הסנדלים ברכב סגור החונה בשמש.